


# rychloodvětrávací ventil SEU-1/8

č. dílu: 4616

FESTO

s tlumičem hluku.

Hladina hluku při odvětrávání do atmosféry je měřena při 6 barech ve vzdálenosti 1 m.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	rychloodvětrání
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok odvětrání 0,6-0,5 MPa (6-5 barů, 87-72,5 psi)	550 l/min
normální průtok odvětrání 0,6-0 MPa (6-0 barů, 87-0 psi)	1,000 l/min
normální jmenovitý průtok přívodu 0,6-0,5 MPa (6-5 barů, 87-72,5 psi)	300 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 75 °C
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitá světlost	5 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 75 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
hmotnost výrobku	65 g
materiál těsnění	NBR