


axiální konstrukční sada EAMM-A-T46-100A

č. dílu: 4624227

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	68.1 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	5.77 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	10 Nm
hmotnost výrobku	1,080 g
kód rozhraní pohonu	T46
kód rozhraní pro vstup motoru	100A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS