


paralelní konstrukční sada EAMM-U-45-V32-40P-63

č. dílu: 4718297

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	45
střední vzdálenost	63 mm
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	3,600 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	4.35 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.05 Nm
přenositelný krouticí moment	0.5 Nm
hmotnost výrobku	248 g
kód rozhraní pohonu	V32
kód rozhraní pro vstup motoru	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS