


připojovací deska VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

č. dílu: 4727331

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvláště silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/4 NPT
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 připojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 3	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	povrchově upravený hliník
materiál těsnění	NBR