



filtr EMC CAMF-C5-FC

č. dílu: 4825847
výběhový výrobek

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP30
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 80 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 1, obsazené piny/žíly	8
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 2, obsazené piny/žíly	8
elektrické připojení 2, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC-2A
protokol	HIPERFACE
barva tělesa	stříbrný
materiál tělesa	pokovený plast