

# kruhový válec DGS-12- -P-S2


č. dílu: 4934

výběhový výrobek

s pružnými tlumicími kroužky v konc. polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



příklad zobrazení

## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| průměr pístu                              | 12 mm   |
| tlumení                                   | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| snímání polohy                            | bez   |
| varianty                                  | průchozí pístnice   |
| provozní tlak                             | 1 ... 10 bar  |
| provozní režim                            | dvojčinný   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |