

přírubové upevnění DAMF-Q12-16

č. dílu: 4965019

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| velikost | 16 |
| montážní poloha | libovol. |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 4 Nm |
| hmotnost výrobku | 80 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál upevnění | pozinkovaná ocel |
| materiál šroubů | ocel, pozink. |