

přírubové upevnění DAMF-Q12-25

č. dílu: 4965020

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	4 Nm
hmotnost výrobku	147 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	pozinkovaná ocel
materiál šroubů	ocel, pozink.