


**spojka**  
**EAMD-25-22-8-10X12**  
č. dílu: 5010861

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	8 mm
poloměr upnutí 2	10 mm
velikost	25
jmenovitá délka	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	3.2 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	8 Nm
hmotnost výrobku	43.4 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS