

# hadice z plastu PC-6-BL

č. dílu: 5030

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	32.5 mm
vnitřní průměr	6 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
okolní teplota	-10 ... 35 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.105 kg/m
barva	modrý
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PVC-P