

spojka
EAMD-33-22-19-10X12
č. dílu: 5030024

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	19 mm
poloměr upnutí 2	10 mm
velikost	33
jmenovitá délka	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	4.6 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	9 Nm
hmotnost výrobku	46.1 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS