


**spojka**  
**EAMD-42-40-18-16X25**  
č. dílu: 5056644

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	18 mm
poloměr upnutí 2	16 mm
velikost	42
jmenovitá délka	40 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	39 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	192 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS