


řídící vedení

NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

č. dílu: 5105646

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	SCSI
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	36
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	36
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	36
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	36
elektrické připojení 2, druh upevnění	na montážní lištu
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1.5 A
napěťová pevnost	0.5 kV
délka kabelu	0.5 m
vlastnost vedení	standard
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 74 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 110 mm
průměr kabelu	7.4 mm
struktura kabelu	18x2x0,09
jmenovitý průřez vodiče	0.09 mm ²
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	PA PBT
barva tělesa	zelená černý
materiál izolačního pouzdra	PVC