


ložiskové těleso LN-32

č. dílu: 5147

FESTO

pro kyvné upevnění válců DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU,
ADVUP, ADVUP.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	149 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	zušlechťená ocel