


adaptační desky VIGP-03-7,0-4,0-LR-U

č. dílu: 525437
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilový terminál O3 MIDI/MAXI, s redukčním ventilem a integrovaným plochým tlumičem hluku.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	36 mm
provozní tlak	5 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
hmotnost výrobku	520 g
typ upevnění připojovací desky	vnitřním závitem
typ upevnění ventilu	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
připojení pneumatiky 5	G1/2