

hadice z plastu PUN-V0-6X1-RT

č. dílu: 525450

FESTO

ohnivzdorná



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	26.5 mm
vnitřní průměr	4 mm
min. poloměr ohybu	12 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.7 MPa -0.95 ... 7 bar -13.775 ... 101.5 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda (kapalná, bez ledu)
test materiálu na propálení	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
upozornění k teplotě okolí	For unpressurised use up to 90 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.02 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm
barva	červená
upozornění k barvě	z důvodu ochrany proti ohni odchylka ve standardní barvě
tvrdost Shore	D 54 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)