

# hadice z plastu PAN-V0-8X1-BL-20

č. dílu: 525467  
výběhový výrobek

ohnivzdorná

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	45 mm
vnitřní průměr	6 mm
mín. poloměr ohybu	24 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> minerální olej
test materiálu na propálení	UL94 V-0 (plášť)
okolní teplota	-30 ... 90 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.065 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12 PVC-P