



čidlo CRSMT-8-PS-K-LED-24

č. dílu: 525563

FESTO

elektr., bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou T, s kabelem, odoln. korozi a kyselinám.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| konstrukční tvar | pro T-drážku |
| povolení | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| princip měření | odolná magnetizaci |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| spínaný výstup | PNP |
| funkce spínaného prvku | spínač |
| opakovatelná přesnost sepnutí | +/- 0,1 mm |
| doba sepnutí | 0.2 ms |
| vypínací čas | 0.5 ms |
| max. spínací frekvence | 1,000 Hz |
| max. výstupní proud | 100 mA |
| max. spínaný výkon DC | 3 W |
| pokles napětí | ≤ 1.8 V |
| zbytkový proud | ≤ 0.1 mA |
| odolnost zkratu | ano |
| rozsah provozního napětí DC | 10 ... 30 V |
| ochrana proti přepólování | pro všechna elektrická připojení |
| elektrické připojení | kabel 3 vodiče |
| délka kabelu | 2.5 m |
| materiál pláště kabelu | TPE-O |
| typ upevnění | upevněno svorkou do T-drážky |
| hmotnost výrobku | 40 g |
| materiál tělesa | PP vysoce legovaná nerezová ocel |
| ukazatel polohy sepnutí | žlutá LED |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 60 °C |
| stupeň krytí | IP65 IP68 IP69K |
| izolační napětí | 500 V |
| stupeň znečištění | 3 |