


připojovací blok VIGI-04-D-2-1/2

č. dílu: 525571

FESTO

pro ventilový terminál



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	10 mm
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	G1/8
připojení řídicího tlaku 14	G1/8
připojení pneumatiky 3/5 svedeno	G3/4
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 4	G1/2
připojení pneumatiky 5	G3/4
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek