


připojovací blok VIGK-04-D-2-1/2-NPT

č. dílu: 525574

FESTO

pro ventilový terminál 04, vyšší průtok, velikost ventilu ISO 2, (G 1/2)
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	183 mm
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 1	NPT3/4-14
připojení pneumatiky 2	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 3	NPT3/4-14
připojení pneumatiky 4	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 5	NPT3/4-14
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek