

připojovací blok VIGI-04-D-2-1/2-NPT

č. dílu: 525575

FESTO

pro ventilový terminál

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| šířka | 183 mm |
| provozní tlak | -0.9 ... 16 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| typ upevnění připojovací desky | průchozí dírou |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | NPT1/8-27 |
| připojení pneumatiky 1 | NPT3/4-14 |
| připojení pneumatiky 2 | NPT1/2-14 |
| připojení pneumatiky 3 | NPT3/4-14 |
| připojení pneumatiky 4 | NPT1/2-14 |
| připojení pneumatiky 5 | NPT3/4-14 |
| informace o materiálu připojovací desky | hliníkový tlakový odlitek |