


# připojení sítě FBA-2-M12-5POL

č. dílu: 525632

FESTO

pro ventilové terminály CPV Direct, konektor, 5 pinů, pro DeviceNet/CAN.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
hmotnost výrobku	28 g
elektrické připojení	9 pinů / 5 pinů přímá zásuvka / konektor a zásuvka Sub-D / M12x1
rozsah provozního napětí DC	$\leq 24$ V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno