


spojovací vedení KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

č. dílu: 525654

FESTO

vysoce ohebný, pro rychlé ventily MH2/MH3 a slučovač s víceólovým konektorem MPV.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	LED
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
utahovací moment	0.25 Nm
hmotnost výrobku	18 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka / přímý konektor čtyřhranný tvar / M8x1 2 piny/3 piny
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	0.5 m
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz