


přídavná mezipoloha SLG-Z-18-A

č. dílu: 525681

FESTO

pro přímočarý pohon SLG.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	kyvný pohon
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	75 g
typ upevnění	průchozí dírou a lícovaným kolíkem
připojení pneumatiky	M3
materiál dorazů	poniklovaná ocel
materiál těsnění	PUR
materiál tělesa	hliník tvrdě eloxováno