


# čidlo SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

č. dílu: 525907

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, dvojdrátové provedení, pro pohony s drážkou pro čidla 8, montáž shora, s kabelem.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	5 ... 30 V
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární bez funkce LED
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
délka kabelu	2.5 m
elektrické připojení	2 vodiče kabel
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ne
princip měření	jazýčkové relé
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	0.05 ms
doba sepnutí	0.6 ms
max. spínaný výkon DC	3 W
pokles napětí	3.5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
dotahovací moment	0.6 Nm
hmotnost výrobku	27 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR