



čidlo SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

č. dílu: 525911

FESTO

elektrické, bezkontaktní, PNP, otevírací, pro pohony s drážkou pro čidla 8, montáž shora, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	vypínač
max. výstupní proud	100 mA
délka kabelu	7.5 m
elektrické připojení	3 vodiče kabel
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ano
princip měření	odolná magnetizací
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	11 ms
doba sepnutí	0.5 ms
max. spínaný výkon DC	3 W
zbytkový proud	0.1 mA
pokles napětí	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
dotahovací moment	0.6 Nm
hmotnost výrobku	90 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR