


vakuová přísavka ESS-30-GT-M6

č. dílu: 525968

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	3.5 mm
min. poloměr výrobku R	26 mm
jmenovitá světlost	2.5 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	2.4 cm ³
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 4
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	36 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	13 N
hmotnost výrobku	12 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M6
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®