


vakuová přísavka ESV-30-GT

č. dílu: 526000

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	3.5 mm
min. poloměr výrobku R	26 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	2.4 cm ³
montážní poloha	libovol.
konstrukce	kruhový, tvar zvonu
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	36 N
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	36 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	13 N
hmotnost výrobku	4.2 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®