

vakuová přísavka ESV-80-GT

č. dílu: 526004

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	7.5 mm
min. poloměr výrobku R	100 mm
průměr přísavky	80 mm
objem přísavky	28.6 cm ³
montážní poloha	libovol.
konstrukce	kruhový, tvar zvonu
tvar přísavky	kulatá hluboká
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	245 N
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	245 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	99 N
hmotnost výrobku	30.9 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
barva	červenohnědá
tvrdost Shore	72 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	Vulkollan®