


modul vstupů a výstupů CPX-8DE-8DA

č. dílu: 526257

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX, 8 binárních vstupů, 8 binárních výstupů.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	48 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 16 stav kanálu
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál podpětí na výstupech
počet výstupů	8
parametrizace	filtrace vstupů (čas) chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál doba prodloužení signálu chování po zkratu sledování modulu
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 22 mA
počet vstupů	8
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2
filtrace vstupů	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms lze parametrizovat)
max. součtový proud vstupů v modulu	0,7 A
charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2
spínací logika výstupů	PNP (s kladným spínáním)
max. součtový proud výstupů v modulu	4 A
max. proud na kanál	0,5 A (zatížení žárovkou 12W)
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	výstupy - ano, při použití napájení mezi obvody
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý kanál