

redukční ventil LR-1/8-D-7-MICRO

č. dílu: 526263



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s přípojovací deskou se závitem a s manometrem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|---|
| velikost | Micro |
| řada | D |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s aretací |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | přímo řízený membránový redukční ventil |
| funkce regulátoru | se sekundárním odvětráním |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 7 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.3 bar |
| normální jmenovitý průtok | 230 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 110 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím dle volby: |
| přípojení pneumatiky 1 | G1/8 |
| přípojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přípojovací desky | hliník legovaný pro tváření |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tváření |
| materiál membrány | NBR |