

redukční ventil s filtrem LFR-N1/8-D7-5M-MICRO



č. dílu: 526281
výběhový výrobek

FESTO

se závitovou přípojevací deskou a manometrem, s ručním
odpouštěním kondenzátu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
max. množství kondenzátu	3 cm ³
provozní tlak	1 ... 10 bar
max. tlaková hystereze	0,3 bar
normální jmenovitý průtok	410 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	124 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení s upevňovacím úhelníkem
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu nádoby	PC