

redukční ventil s filtrem LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H



č. dílu: 526282
výběhový výrobek

FESTO

se závitovou připojovací deskou a manometrem, s poloautomatickým
odpouštěním kondenzátu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | Micro |
| řada | D |
| montážní poloha | svisle |
| stupeň filtrace | 5 µm |
| odpouštění kondenzátu | poloautomatický |
| max. množství kondenzátu | 3 cm ³ |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.3 bar |
| normální jmenovitý průtok | 410 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 124 g |
| typ upevnění | s upevňovacím úhelníkem dle volby: instalace vedení |
| připojení pneumatiky 1 | NPT1/8-27 |
| připojení pneumatiky 2 | NPT1/8-27 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu nádoby | PC |