

# filtr

## LF-M5-D-5M-MICRO

č. dílu: 526297



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez závitové přípojovací desky, s přípojovacím závitem v tělese, s ručním odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	slnutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	3 cm <sup>3</sup>
provozní tlak	0 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	170 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	44 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC