

filtr LF-QS4-D-5M-MICRO-H

č. dílu: 526306



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Připojovací deska s nástrčným připojením, s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	slnutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	3 cm ³
provozní tlak	1 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	170 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	64 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	QS-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC