

maznice LOE-QS6-D-MICRO

č. dílu: 526314

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí



[připojovací deska s nástrčným připojením.](#)

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků](#)

[typového označení do vyhledávacího pole.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	6.5 cm ³
provozní tlak	1 ... 10 bar
minimální průtok pro funkci mazání	3 l/min
normální jmenovitý průtok	330 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	59 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	PC