

manometr MA-27-1,0-M5-MPA

č. dílu: 526324

FESTO

se stupnicí v Mpa.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 1 MPa
jmenovitý rozměr manometru	27
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	5
stupeň krytí	IP43
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	M5
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	PA
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	11 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík