


# čidlo

## SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D

č. dílu: 526679

FESTO

elektrické, bezkontaktní, NPN, pro pohony s drážkou pro čidla 10, montáž shora, s konektorem M8.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	NPN
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	0.5 ms
vypínací čas	0.5 ms
max. výstupní proud	200 mA
max. spínaný výkon DC	6 W
pokles napětí	2 V
zbytkový proud	0.01 mA
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	5 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel s konektorem M8x1 3 piny
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	0.3 m
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
typ upevnění	upevněno do kruhové drážky
dotahovací moment	0.2 Nm
hmotnost výrobku	5 g
informace o materiálu pouzdra	PA
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 IP67