


manometr MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

č. dílu: 526786

FESTO

se stupnicí v psi, nastavitelná oblast s červenou/zelenou barvou.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 145 psi
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	40
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0,66
třída přesnosti měření	2,5
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	R1/8
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	PMMA
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	60 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík