

manometr MA-27-160-M5-PSI

č. dílu: 527405

FESTO

se stupnicí v psi.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 160 psi
jmenovitý rozměr manometru	27
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak	0 ... 160 Psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	4
stupeň krytí	IP43
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	M5
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	PA
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	11 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík