


tlakový spínač SDE5-D10-O-Q3-P-M8

č. dílu: 527462

FESTO

S konektorem M8.



katalogový list

parametr	hodnota
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
funkce spínání	spínací bod s pevnou hysterezí
elektrické připojení	konektor M8x1 3 piny dle EN 60947-5-2 kulatý tvar
stupeň krytí	IP40
připojení pneumatiky	QS-3
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	pulzující
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	piezorezistivní tlakový spínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
rozsah nastavení hodnot zvlnění	0 ... 100 %
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
rozsah provozního napětí DC	15 ... 30 V
max. výstupní proud	100 mA
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
hmotnost výrobku	19 g
rozsah tlaku počáteční hodnoty	0 bar
rozsah tlaku koncové hodnoty	10 bar
hystereze FS	2 %
opakovatelnost sepnutí	0,3 %
typ upevnění	příslušenstvím
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	PA POM zesílený PPS