


konektor SD-SUB-D-ST25

č. dílu: 527522

FESTO

25 pinů, pro připojení na vícepólový rozdělovač/slučovač MPV-E-E/A-M-12 nebo CPX-AB-M12-M8-KL.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	51 g
elektrické připojení	25 pinů konektor Sub-D
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	5 A
šroubení pro kabel	Pg11
přípustný průměr kabelu	7 ... 12 mm
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno