

# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

č. dílu: 527863



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovací desky se závitem, bez manometru, s  
poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	3 cm <sup>3</sup>
stupeň filtrace	5 µm
ukazatel tlaku	příprava na M5
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	103 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
přípojení pneumatiky 1	M5
přípojení pneumatiky 2	M5
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál nádoby	PC