

# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

č. dílu: 527865



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s přípojovací deskou se závitem, s manometrem, s poloautomatickým  
odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	3 cm <sup>3</sup>
stupeň filtrace	5 µm
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
normální jmenovitý průtok	160 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	149 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
přípojení pneumatiky 1	G1/8
přípojení pneumatiky 2	G1/8
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál nádoby	PC