

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H



č. dílu: 527871
výběhový výrobek

FESTO

s přípojovací deskou se závitem, bez manometru, s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Micro
montážní poloha	svisle
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	poloautomatický
provozní tlak	1 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
normální jmenovitý průtok	140 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	123 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu nádobky	PC