

# baterie redukčních ventilů LRB-1/4-D-O-K4-MINI



č. dílu: 528986

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

se spojovací sadou, přípojovací deskou a upevňovacími úhelníky, blok se 2, 3, 4 nebo 5 redukčními ventily, bez manometru.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,480 g
typ upevnění	příslušenstvím
přípojení pneumatiky 1	G1/4
přípojení pneumatiky 2	G1/4
materiál přípojovací desky	zinkový tlakový odlitek
materiál ovládací části	PA
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek