

ventilový terminál CPA-SC-MP-VI

č. dílu: 529045
výběhový výrobek

FESTO

s připojením vícepólovým konektorem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x2/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř. 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 5/2 impulsní 5/2 monostabilní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
velikost ventilu	10 mm
max. normální jmenovitý průtok	180 l/min bei 10 mm
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	vícepólový konektor
max. počet ventilových pozic	20
max. počet tlakových zón	2
elektrický systém vst./výst.	ano
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	10 mm
stupeň krytí	IP40
povolení	c UL us - Recognized (OL)
jmenovitá světlost	2.5 mm
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ ovládání	elektrický
typ terminálu	82
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč
indikace polohy sepnutí	LED
řídicí tlak	3 ... 8 bar
vhodnost pro vakuum	ano
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	1
teplota média	-5 ... 50 °C
řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]