


odměřovací jednotka ASDLP-160-140/170

č. dílu: 529092

FESTO

Odměřovací jednotka ASDLP se upevňuje do existujících drážek ve válci DLP. Válce DLP tak lze doplnit o odměřovací jednotku.



katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	c T6
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	c 80°C
Ex - teplota okolí	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. rychlost pojezdu	0.05 m/s
zdvih	140 ... 170 mm
konstrukce	vřeteno s převodovkou
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu krytu	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu tělesa saní	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu rozhraní saní	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu montážních svorek	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu táhla	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění ložiska	NBR
informace o materiálu těsnění pístnice	TPE-U(PU)
převod dráhy na úhel kyvu	40 ... 120 deg
stupeň krytí	IP67
třída odolnosti korozi KBK	3