



redukční ventil MS4-LRB-1/4-D5-VS-AS-Z

č. dílu: 529476

FESTO

Pro bateriovou montáž, maximální výstupní tlak 4 bary, bez manometru, uzamykatelná ovládací hlavice, připojení P2 na přední straně.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
provozní tlak	0.8 ... 14 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 4 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	1,900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	222 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu ovládacího panelu	POM PA
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu membrány	NBR