



filtr MS6-LF-1/4-CUV

č. dílu: 529629

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,
směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
max.množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tvárění